

Garant**Upínací trn typ AD s čelními chladicími tryskami, BT 30 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302591 10
GTIN	4067263983934
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými čelními chladicími tryskami.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	10 mm
Vnější Ø D	35 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upnutí	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339

Technický list

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn