



## Bezpečnostní navíječka kabelů, Typ: 10S



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081192 10S
GTIN	7391390467041
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou.

Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**.

#### Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles  $\varnothing > 1$  mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

#### Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

#### Upozornění:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

### Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Výška	313 mm

Jmenovité napětí	240 V
Konstrukce kabelu	3G2,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 W
Materiál korpusu	Plast
Délka kabelu	10 m
Šířka	190 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Ochranná třída IP	IP 44
Délka	406 mm
Druh produktu	Navíječka kabelů