



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø D ₃	9 mm
Upínací závit M	M10
Šroub pro vyměnitelné destičky	229915 (T7; 0,8 Nm)
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XP.. 0603
Ø břitu D _c	20 mm
Velikost vyměnitelných destiček	06
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	8,2 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,4 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229915
---------------	--------