

Garant**Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622152 10
GTIN	4067263012641
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. **Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

Technický popis

Délka čepele	160 mm
Celková délka	273 mm
Rozměr klíče	10 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6hran
Tvar rukojeti	ergonomický, rovný
Materiál čepele	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch čepele	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne
S prodlužovacími čepelemi	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče

