

Garant**Sada 6hranných šroubováků, přímé, se silovou rukojetí, Počet šroubováků: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	627726 7
GTIN	4067263013358
Třída artiklu	61C

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.

Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.

Obsah:

Po 1 6hranném šroubováku č. 627722: vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Technický popis

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Materiál	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	Nárazuvzdorný plast
Povrch	chromované
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 4 mm	627722 4
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 6 mm	627722 6
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 3 mm	627722 3
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 8 mm	627722 8
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 2,5 mm	627722 2,5
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 2 mm	627722 2
6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šestihran 5 mm	627722 5