

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 52/5
GTIN	2050002058576
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Velikost vyměnitelných destiček	12
Ø D ₃	31 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D _c	52 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	2,5 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	83 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	102 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	30,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,57 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------