

Garant**Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660032 10
GTIN	4067263013495
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Průchozí čepel	ne
Šířka břitu b	10 mm
Šestihran ovládání	ano
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Celková délka	300 mm
Délka čepele	180 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Špička čepele	černá
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne

Materiál	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky