

Garant**Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660032 5,5
GTIN	4067263013464
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Průchozí čepel	ne
Šestihran ovládání	ne
Špička čepele	černá
Délka čepele	120 mm
Celková délka	220 mm
Šířka břitu b	5,5 mm
Síla břitu a	1 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Chromvanadiová ocel

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky