

Garant**Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660032 8
GTIN	4067263013488
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Délka čepele	160 mm
Šířka břitu b	8 mm
Šestihran ovládání	ano
Síla břitu a	1,2 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Špička čepele	černá
Celková délka	270 mm
Průchozí čepel	ne
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne

Materiál	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky