

Garant**Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Počet šroubováků: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660036 5
GTIN	4067263013501
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováků č. 660032: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Technický popis

Počet šroubováků	5
Šestihran ovládání	ano
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Špička čepele	černá
Nejiskřící	ne
Ochrana proti odvalení	ne

Otočná koncovka	ne
Průchozí čepel	ne
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660032 6,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 8 mm	660032 8