

Garant**Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660032 3,5
GTIN	4067263013440
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Šířka břitu b	3,5 mm
Celková délka	180 mm
Síla břitu a	0,6 mm
Špička čepele	černá
Průchozí čepel	ne
Šestihran ovládání	ne
Délka čepele	90 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Chromvanadiová ocel

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky