

HOLEX**Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX válcová stopka DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC m7: 3,6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122390 3,6
GTIN	4067263002864
Třída artiklu	12F

Popis**Provedení:**

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvod třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky **vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **122391**.

Typ **HE** objednávejte s č. **122392**.

Technický popis

Ø stopky D_s	6 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L	62 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,06 mm/ot,
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	14,6 mm
Norma	DIN 6537 K
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Délka drážky pro třísky L_c	20 mm
Jmenovitý Ø D_c	3,6 mm

Řada	Pro Inox
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálové vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	140 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		