

Garant**Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 10mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 664122 10 |
| GTIN | 4067263013709 |
| Třída artiklu | 61F |

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Technický popis

| | |
|----------------|------------------|
| Délka čepele | 30 mm |
| Šířka břitu b | 10 mm |
| Síla břitu a | 1,6 mm |
| Celková délka | 85 mm |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Druh produktu | Šroubováky |