

Garant**Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 6,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	664122 6,5
GTIN	4067263013686
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Technický popis

Síla břitu a	1,2 mm
Šířka břitu b	6,5 mm
Délka čepele	30 mm
Celková délka	85 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky