

Garant**Sada dílenských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, Počet šroubováků: 4/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	666956 4/2
GTIN	4067263013532
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660032 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 1; 2.

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Šestihran ovládání	ne
Počet šroubováků	6
Provedení stopky	kulatá
Materiál	Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	Haptoprene
Povrch	poniklovaná, chromovaná

Špička čepele	černá
Otočná koncovka	ne
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660032 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660032 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660032 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660032 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667702 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667702 2