

Garant**Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Velikost křížové drážky: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667702 2
GTIN	4067263013587
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Velikost křížové drážky	2
Špička čepele	Černá
Délka čepele	100 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Celková délka	205 mm
Šestihran ovládání	ano
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	poniklovaná, chromovaná
Krátký šroubovák	ne
Zmenšený Ø čepele vepředu	ne
Druh produktu	Šroubováky