

Garant**Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Velikost křížové drážky: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667712 3
GTIN	4067263013648
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Pro šrouby Ø	5,3 – 7,2 mm
Špička čepele	černá
Celková délka	270 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Velikost křížové drážky	3
Šestihran ovládání	ano
Délka čepele	150 mm
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	Sroubovák Pozidriv
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	Poniklovaná, chromovaná
Krátký šroubovák	ne
Zmenšený Ø čepele vepředu	ne
Druh produktu	Šroubováky