



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XP.. 0603
Ø $D_3$	9 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229915 (T7; 0,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Velikost vyměnitelných destiček	06
Upínací závit M	M10
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	8,2 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,4 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229915
---------------	--------