

**Garant****Upínací trn na vrtáky do plného, PSC 63 krátký, Pro stopku Ø DS: 20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	308585 20
GTIN	4067263002611
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování je zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Takto dosažené lepší opření umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

### Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného, normovaných podle DIN 6595, část 1.

### Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vnější Ø D	40 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC