

**X.LT..ER-D41, SC6525, Velikost vyměnitelných destiček: 09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221927 09
GTIN	2050002058620
Třída artiklu	28E

**Popis****Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Velikost vyměnitelných destiček	09
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT090408-ER-D41
Rádus pro programování u $a_p$ max	2,01 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	SC6525
Řezný materiál	TK
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 2,5 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	155 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		