



SADA TRIBOS-Mini SVL válcové, Ø upnutí D1: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302381 4
GTIN	2050002076839
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

Použitím prodloužení TRIBOS SVL lze namísto drahých speciálních nástrojů použít standardní obráběcí nástroje. Prodloužení s přesností obvodové házivosti < 0,003 mm a úzkou rušivou konturou lze kombinovat s širokou škálou upínacích pouzder. Prodloužení TRIBOS SVL se již osvědčila při použití v lékařské, hodinářské a šperkařské technice i v automobilovém a elektronickém průmyslu.

Výhoda:

- **Optimalizovaná rušivá kontura – ideální pro vrtání na nízko položených místech, např. při konstrukci přípravků.**
- **Axiální nastavení délek – nastavení délek v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s dráhou nastavení 10 mm.**
- **Pro nejmenší průměry od 0,3 mm – hospodárné pro nejjemnější obrábění bez použití speciálních nástrojů.**
- **Flexibilní použití – vhodné pro hydraulické pouzdro a upnutí kleštin ER.**
- **Lze upnout všechny běžně dostupné typy stopek (HA, HB, HE).**
- **Vynikající tlumení vibrací – zamezení mikropřerušení, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšení životnosti nástroje a snížení nákladů.**
- **Možnost vysokých otáček – až 52 000 ot/min.**

Funkce:

Díky upínacím zařízením TRIBOS SVP je mnohoúhelníkový upínací průměr prodloužení kulatý a stopku nástroje lze snadno zasunout. Pokud se tlak na upínací průměr sníží, opět přijme

svůj mnohoúhelníkový tvar a upne vloženou stopku nástroje procesně bezpečně a s přesnou opakovatelností.

Rozsah dodávky:

5× prodloužení č. 302383 (vel. dle vašeho výběru), 1× upínací zařízení č. 302384 vel. 9, 1× ovládací klíč HOLEX č. 627501 vel. 6.

Zvláštní příslušenství:

Montážní přípravek TRIBOS-Mini SVP Č. 302386.

Technický popis

Délka L	100 mm
L ₁	24 mm
Vnější Ø D	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
L ₂	22,5 mm
Ø D ₂	9 mm
Upínací Ø D ₁	4 mm
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Prodloužení