

**Garant****Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, PSC 40 krátké, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308560 18
GTIN	4067263014720
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302417. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

**Technický popis**

Vnější Ø D	42 mm
Otvor chladicího kanálu	zamykatelné
Upínací Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upnutí	PSC 40 krátké

Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn