

Garant**Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, PSC 40 krátké, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308560 10
GTIN	4067263014683
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závitů.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302417. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	24 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Otvor chladicího kanálu	zamykatelné
Upnutí	PSC 40 krátké

Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn