

**Kladkostroj s čelním ozubeným kolem Tralift™, Nosnost: 0,25t****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

Upozornění:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.

Technický popis

Normální výška zvedání	3 m
Zdvíhací síla při jmenovitém zatížení	11 daN
Materiál korpusu	Celoocelové
Nosnost t	0,25 t
Počet provazových řetězů	1
Nosnost	250 kg

Hmotnost	3,2 kg
Druh produktu	Kladkostroj