



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Velikost vyměnitelných destiček	06
Délka vyložení L <sub>1</sub>	40 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	250 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	0,9 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	62 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,57 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	20,2 mm
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229916
---------------	--------