

**X.LT...ER-D41, SP6519, Velikost vyměnitelných destiček: 06mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221935 06 |
| GTIN | 4059782506046 |
| Třída artiklu | 28E |

Popis**Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Typ | UNI |
| Velikost vyměnitelných destiček | 06 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XPLT060308-ER-D41 |
| Rádus pro programování u a_p max | 1,37 mm |
| Rohový rádus | 0,8 mm |
| Typ | SP6519 |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f_z na zub | 0,3 - 2,5 mm |

| | |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 280 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 250 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 185 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 210 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | S |
| GG(G) | omezené použití | 220 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |