



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø D ₃	45 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Ø břitu D _c	66 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	2,5 mm
Celková délka L _{celk.}	45 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205

Upínací otvor Ø	27 mm
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	111 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	130 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	44,3 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,39 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------