



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	250 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø břitu $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	11 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	2,5 mm
Délka vyložení $L_1$	70 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,67 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	12 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229908
---------------	--------