

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Velikost vyměnitelných destiček	09
Ø D_3	35 mm
Ø břitu D_c	50 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	34,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,42 stupeň
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------