

**X.LT...ER-D41, SP6519, Velikost vyměnitelných destiček: 09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221935 09
GTIN	2050002058651
Třída artiklu	28E

Popis**Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	09
Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT090408-ER-D41
Rádus pro programování u a_p max	2,01 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	SP6519
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,3 - 2,5 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	185 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	omezené použití	220 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		