

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221908 80/5 |
| GTIN | 4059782505315 |
| Třída artiklu | 28R |

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

| | |
|---|---------------------|
| Ø D ₃ | 59 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Velikost vyměnitelných destiček | 12 |
| Maximální hloubka řezu a _{p max} | 2,5 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 50 mm |
| Ø břitu D _c | 80 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Upínací otvor Ø | 27 mm |
| Počet břitů Z | 5 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Vrtací kruhové frézování Ø D _{min} | 139 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D _{max} | 158 mm |
| Délka šikmého zanořování L pro α _{max} | 58,3 mm |
| Úhel šikmého zanořování α _{max} | 0,29 stupeň |
| Úhel nastavení κ | 12 stupeň |
| Posuv Fz Helix | 0,7 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Kolmé frézování |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229919 |
|---------------|--------|