

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229920 (TP20; 7,6Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XE.. 1605
Ø D_3	133 mm
Velikost vyměnitelných destiček	16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Ø břitu D_c	160 mm

Upínací otvor \varnothing	50 mm
Počet břitů Z	12
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	293 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	318 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	132,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,15 stupeň
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229920
---------------	--------