

HOLEX**Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 A = 60, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302747 32 |
| GTIN | 4067263015314 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Vysoce kvalitní přesné upínací matice.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Náhradní upínací matice ER | 32 |
| Rozsah upínání | 2 - 20 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| ER upínací klíč | 32 |
| Vnější Ø D | 50 mm |
| Pro kleštiny ER | 32 |
| Upnutí | BT 30 A = 60 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |