

Garant

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický \varnothing d = 12 mm, WC/C, 4hran: 10mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293054 10
GTIN	4067263201403
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,06 mm

Tolerance	+ 0,1 až + 0,12 mm
L	21 mm
Profil	4hran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu