

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický  $\varnothing d = 16 \text{ mm}$ , WC/C, 4hran: 7mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293057 7
GTIN	4067263201427
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Rozměr klíče	7 mm
Posuv $f$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm

Tolerance	+ 0,08 až + 0,1 mm
L	15 mm
Profil	4hran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu