

**Upínač nástrojů typ B6 radiální levý, dlouhý, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319057 30
GTIN	4067263201335
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Barevný kód stopky VDI	VDI 30
$h_1$	20 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	22 mm
Ø stopky $d_1$	30 mm
$h_5$	28 mm

h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI