

**Upínač nástrojů typ B6 radiální levý, dlouhý, Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319057 40
GTIN	4067263201342
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

$l_2$	44 mm
$b_1$	118 mm
Ø stopky $d_1$	40 mm
$b_2$	75,5 mm
$h_2$	25 mm
$l_1$	22 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI