

**Stahovací upínač s excentrem, Závit: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370051 M10
GTIN	4059245559732
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Kompaktní konstrukce.**
- **Rychlé a snadné upínání součástí pomocí působením tahu směrem dolů.**

Použití:

Pro boční upnutí úzkých i širokých obrobků. Upínací síla je zavedena nastavením excentru s dodatečným efektem tahu směrem dolů.

Materiál:

Kryt z oceli k zušlechtění, černěno.

Technický popis

Maximální utahovací moment	55 Nm
Šířka B ₁	40 mm
Šířka B ₂	12 mm
Upínací zdvih	5 mm
Výška H	29 mm
Délka L	54 mm

Upínací síla	5,5 kN
Druh produktu	Stahovací upínač