

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M6****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370060 M6 |
| GTIN | 4059245309443 |
| Třída artiklu | 37K |

Popis**Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------|
| Závit M | M6 |
| Délka límce L ₂ | 10 mm |
| Vnější Ø D | 7 mm |
| Délka 1 | 36 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Maximální zatížitelnost (statická) | 8 kN |
| Druh produktu | Vykyvna dosedací plocha |