

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370060 M8
GTIN	4059245309450
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Vnější Ø D	9,5 mm
Závit M	M8
Délka límce L ₂	12 mm
Délka 1	40 mm

Maximální zatížitelnost (statická)	16 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha