

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370062 M6
GTIN	4059245309573
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M6
Vnější Ø D	26 mm
Délka l	36 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	64 kN

Délka límce L ₂	10 mm
H ₁	13 mm
Výška H ₂	9 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha