



Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370063 M6
GTIN	4059245309627
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka 1	36 mm
Vnější Ø D	26 mm
Délka límce L ₂	10 mm

Maximální zatížitelnost (statická)	64 kN
Závit M	M6
H ₁	13 mm
Výška H ₂	9 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha