

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370068 M5
GTIN	4059245000982
Třída artiklu	37K

**Popis**

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Maximální zatížitelnost (statická)	30 kN
Vnější Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Vnější Ø D	18 mm
Závit M	M5
Ø D <sub>3</sub>	7 mm

## Technický list

Výška H	14 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha