




Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370063 M8
GTIN	4059245309634
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
- Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Vnější Ø D	30 mm
Závit M	M8

Délka 1	40 mm
Délka límce L ₂	12 mm
Výška H ₂	12 mm
H ₁	18 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha