

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370068 M10
GTIN	4059245001019
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závit.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	140 kN
Závit M	M10
Vnější Ø D	34 mm
Vnější Ø D ₁	29 mm
Výška H	27 mm

Technický list

Ø D₃

13 mm

Druh produktu

Vykyvna dosedaci plocha