

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370068 M8
GTIN	4059245001002
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitěm.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M8
Vnější Ø D	28 mm
Vnější Ø D ₁	23 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Ø D ₃	11 mm

Technický list

Výška H	21,5 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha