



Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370069 M8
GTIN	4059245001057
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Vnější $\varnothing D_1$	23 mm
Závit M	M8
Vnější $\varnothing D$	28 mm
$\varnothing D_3$	11 mm

Technický list

Výška H	21,5 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha