

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370068 M12
GTIN	4059245001026
Třída artiklu	37K

**Popis**

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Vnější Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Závit M	M12
Maximální zatížitelnost (statická)	220 kN
Vnější Ø D	40 mm
Výška H	32 mm

## Technický list

Ø D<sub>3</sub>

16 mm

Druh produktu

Vykyvna dosedaci plocha