



## Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370069 M10
GTIN	4059245001064
Třída artiklu	37K

### Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	140 kN
Vnější $\varnothing D_1$	29 mm
Vnější $\varnothing D$	34 mm
Závit M	M10
$\varnothing D_3$	13 mm

## Technický list

Výška H	27 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha