



## Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370069 M12
GTIN	4059245001071
Třída artiklu	37K

### Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtní, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vracení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Vnější $\varnothing D_1$	35 mm
Vnější $\varnothing D$	40 mm
Závit M	M12
Maximální zatížitelnost (statická)	220 kN
Výška H	32 mm

## Technický list

Ø D<sub>3</sub>

16 mm

Druh produktu

Vykyvna dosedaci plocha